

Garant**Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631029 4
GTIN	4062406060305
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 631032; HOLEX: n.º 631022).

Descripción técnica

Longitud	25 mm
Ø lado de salida	6,8 mm
Ancho de llave	4 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso