

Garant**Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 65 piezas, Tipo: SD****Datos de pedido**

Número de pedido	630023 SD
GTIN	4062406060220
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobbel-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.

El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M4 – M20 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M18.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 – M5,

para tornillos Torx® interiores con rosca M3 – M8 y para tornillos de dentado múltiple con rosca M4 – M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Vasos 1/4 pulgada de 6 caras, SurfaceDrive: 13 uds. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Vasos 1/2 pulgada de 6 caras, Surface Drive: 12 uds. n.º 642325 tam. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vasos de punta de 1/2 pulgada, de 6 caras: 4 uds. n.º 643229 tam. 6; 8; 10; 14

PUNTAS de 1/4 pulgadas de 6 caras C 6,3: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

PUNTAS para Phillips de 1/4 pulgadas C 6,3: 3 uds. similar a n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

PUNTAS Pozidriv de 1/4 pulgadas C 6,3: 3 uds. similar a n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25

PUNTAS ranuradas de 1/4 pulgadas C 6,3: 3 ud. similares a n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

PUNTAS para Torx® de 1/4 pulgadas C 6,3: 6 uds. similar a n.º 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

PUNTAS de dentado múltiple de 1/4 pulgadas C 6,3: 4 uds. similar a n.º 675565 tam. M4; M5; M6; M8

Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633029 tam. 116

Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632829 tam. 1/4

Prolongaciones "Wobble-Fix" de 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632519 tam. 50; 100

Prolongaciones "Wobble-Fix" de 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641129 tam. 125

Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633529 tam. 1/4

Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641629 tam. 1/2

Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632025 tam. 1/4 con expulsor

Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640025 tam. 1/2 con expulsor

Mango de acoplamiento de 1/4 pulgadas E 6,3: 1 ud. similar a n.º 675020 6,3K para PUNTAS C 6,3 de 1/4 pulgadas

Mango de conexión de 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.º 650005 tam. 2 acoplamiento hexagonal 1/4 pulgadas E 6,3, cuadrado exterior 1/4 pulgadas

Mango de conexión de 1/2 pulgada: 1 ud. similar a n.º 650005 tam. 5 acoplamiento hexagonal 7/16 pulgadas E 11,2, cuadrado exterior 1/2 pulgadas

Pieza de unión 1/4 pulgada para puntas: 1 ud. similar a n.º 676800 vaso cuadrado de 1/4 pulgadas, asiento para puntas de 1/4 pulgadas

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2×3/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Altura: 61 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo anchura de llave Surfacedrive: 4-34 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 6-14 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento

1/2 pul

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo anchura de llave Surfacedrive	4-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	6-14 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642325 32
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 9 mm	631225 9

Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 12 mm	631225 12
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 6 mm	631225 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 4,5 mm	631225 4,5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 10 mm	631225 10
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 14 mm	631225 14
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 4 mm	631225 4
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642325 24
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642325 15
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 11 mm	631225 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 7 mm	631225 7
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642325 22
Inserto de espuma de PUR para el surtido 630023	630304 630023
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642325 34
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642325 30

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642325 16
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 5,5 mm	631225 5,5
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642325 27
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 5 mm	631225 5
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642325 21
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 8 mm	631225 8
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 13 mm	631225 13
Caja modular Tipo 4	630305 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4
Prolongación, 1/4 pulgada "Wobble-Fix" Longitud total 100 mm	632519 100
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada "Wobble-Fix" Longitud total 125 mm	641129 125
Prolongación, 1/4 pulgada "Wobble-Fix" Longitud total 50 mm	632519 50