

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas para cajones, 26×20G, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	930625 800
GTIN	4062406065461
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas en 30×24G, adecuado para cajones 26×20G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 930633, 930634, 930635, 930636.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa del armario para herramientas, debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil del armario.

Descripción técnica

Altura útil para cajones	700 mm
Altura útil	700 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	800 mm

Profundidad	600 mm
Número puertas	0
Anchura	750 mm
Peso	35 kg
Anchura en G	30
Profundidad en G	24
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Número de estantes extraíbles	0
Cantidad de cajones	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	26x20G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------