

**Garant**
**Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 30 piezas, Tipo: SD**

**Datos de pedido**

Número de pedido	634025 SD
GTIN	4062406060756
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14 y 1/4 – 1/2 pulgadas (dimensiones americanas), para bujías de 16 y 20,8 mm y para tornillos con hexágono interior M5 – M12.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras, Surface Drive: 14 uds. n.º 637125 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. n.º 637329 tam. 16; 20,8

Vasos de punta de 6 caras: 5 uds. n.º 637629 tam. 4; 5; 6; 8; 10

Vasos de punta para Torx®: 3 uds. similares a n.º 637560 tam. TX25; TX30; TX40

Mango transversal: 1 ud. n.º 635729

Prolongaciones Wobble-Fix: 2 uds. similar a n.º 635635 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229  
 Carraca: 1 ud. n.º 635025  
 Vástago de unión: 1 ud. similar a n.º 650000 tam. 3 accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas E 6,3, salida de velocidad cuadrada de 3/8 pulgadas  
 Almacenamiento en: Caja de plástico ABS  
 Grado de llenado de un cajón en G: 6×14  
 Altura: 45 mm  
 Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul  
 Intervalo anchura de llave Surfacedrive: 8-22 mm  
 Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-10 mm

## Descripción técnica

Intervalo anchura de llave Surfacedrive	8-22 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-10 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	176 mm
Altura	45 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6×14
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637629 10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637629 5

Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637329 16
Caja modular Tipo 3A	630305 3A
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 10 mm	637125 10
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 14 mm	637125 14
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 9 mm	637125 9
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637629 8
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637629 6
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 22 mm	637125 22
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 11 mm	637125 11
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 21 mm	637125 21
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 17 mm	637125 17
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 13 mm	637125 13
Inserto de espuma de PUR para el surtido 634025	630304 634025
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 19 mm	637125 19
Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 20,8 mm	637329 20,8
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 18 mm	637125 18
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 12 mm	637125 12
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 15 mm	637125 15

Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 16 mm	637125 16
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637629 4
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 8 mm	637125 8