

Garant
Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 25 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	634312 6
GTIN	4062406060763
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 637229.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm

Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. n.º 637329 tam. 16; 20,8

Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mango transversal: 1 ud. n.º 635729

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635429 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229

Carraca: 1 ud. n.º 635025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-10 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	176 mm
Altura	45 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6x14
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Inserto de espuma de PUR para el surtido 634312	630304 634312
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637629 5
Caja modular Tipo 3A	630305 3A
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637629 4
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637629 3
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637629 8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637629 10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637629 7
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637629 6

Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637329 16
Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 20,8 mm	637329 20,8