

**Garant**
**Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 12**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 633912 12     |
| GTIN              | 4062406060749 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción**
**Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 637029.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 635729

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635429 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229

Carraca: 1 ud. n.º 635025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

**Descripción técnica**

|   |         |
|---|---------|
| Cuadrado de accionamiento                       | 3/8 pul |
| Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 8-22 mm |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Perfil de salida                  | Llave de vaso de 12 caras |
| Embalaje                          | Caja de plástico ABS      |
| Longitud                          | 357 mm                    |
| Anchura                           | 176 mm                    |
| Altura                            | 45 mm                     |
| Grado de llenado de un cajón en G | 6×14                      |
| Tipo de producto                  | Llave de vaso             |

## Accesorios

|  |               |
|--|---------------|
| Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm | 635729 200    |
| Caja modular Tipo 3A                                 | 630305 3A     |
| Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo   | 635025        |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm       | 635429 75     |
| Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8            | 636229 3/8    |
| Inserto de espuma de PUR para el surtido 633912      | 630304 633912 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm      | 635429 240    |