

Garant
Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 37 piezas, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	634799 12
GTIN	4062406060787
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12, para Torx® exterior con rosca M4 – M12, para tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M12, para Torx® interior con rosca M3 – M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 11 uds. n.º 637029 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Insertos para llaves de vaso, para Torx®: 7 uds. tam. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Vasos de punta de 6 caras: 6 uds. n.º 637629 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Vasos de punta para Torx®: 8 uds. tam. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mango transversal: 1 ud. n.º 635729

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635429 tam. 75, 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229

Carraca: 1 ud. n.º 635025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Altura: 61 mm

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-19 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-10 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llaves de vaso para tornillos TORX®
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-10 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-19 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 8 mm	637029 8
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 19 mm	637029 19
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 18 mm	637029 18
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637629 4
Caja modular Tipo 4	630305 4
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 10 mm	637029 10

Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm Ancho×Profundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 15 mm	637029 15
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 14 mm	637029 14
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637629 6
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 17 mm	637029 17
Inserto de espuma de PUR para el surtido 634799	630304 634799
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637629 8
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 13 mm	637029 13
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637629 5
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637629 7
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 12 mm	637029 12
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11 mm	637029 11
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637029 16
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637629 10
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 9 mm	637029 9