

Garant**Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	633812 6
GTIN	4062406060718
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 637229.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 uds.

tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635429 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229

Carraca: 1 ud. n.º 635025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
------------------	-----------------

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-19 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Material	Cromo-vanadio.
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	147 mm
Altura	45 mm
Superficie	cromado
Grado de llenado de un cajón en G	5×10
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Inserto de espuma de PUR para el surtido 633812	630304 633812
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Caja modular Tipo 2	630305 2