

**Garant****Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	633912 6
GTIN	4062406060732
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 637229.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 635729

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635429 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229

Carraca: 1 ud. n.º 635025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

**Descripción técnica**

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-22 mm

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	176 mm
Altura	45 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6×14
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Caja modular Tipo 3A	630305 3A
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Inserto de espuma de PUR para el surtido 633912	630304 633912
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75