


**Garant****Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 20,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. **De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas. Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Ancho de llave	20,8 mm
Longitud	65 mm
Ø lado de salida	27,2 mm
Mecanismo de sujeción para bujías	Soporte de goma
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Vaso

