

Garant**Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637229 17
GTIN	4062406061166
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. **De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 637232; HOLEX: n.º 637222).

Descripción técnica

Ø lado de salida	23,4 mm
Longitud	27 mm
Ancho de llave	17 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul

Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso