


Garant**Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637329 16
GTIN	4062406061210
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. **De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas. Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud	60 mm
Mecanismo de sujeción para bujías	Soporte de goma
Ø lado de salida	21,7 mm
Ancho de llave	16 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Vaso

