

**Garant**
**Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 12 piezas, Tipo: 6**

**Datos de pedido**

Número de pedido	637662 6
GTIN	4062406061302
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M16.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.º 642229 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 prolongaciones: 1 ud. n.º 641029 de cada tam. 130; 255

1 carraca: n.º 640025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Grado de llenado de un cajón en G: 6x14

Altura: 52 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-24 mm

**Descripción técnica**

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	12

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-24 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	176 mm
Altura	52 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6x14
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642229 19
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Inserto de espuma de PUR para el surtido 637662	630304 637662
Caja modular Tipo 3B	630305 3B
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642229 17
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642229 13
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642229 18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642229 21
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642229 22
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642229 24
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642229 16
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642229 10