

Garant**Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	637712 12
GTIN	4062406061326
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642129.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prolongaciones: N.º 641029 Tam. 130; 255

1 carraca: n.º 640025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2x3/1 o 2 uds. 951251 2x6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	10-34 mm
---	----------

Número de piezas	16
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Inserto de espuma de PUR para el surtido 637712	630304 637712
Caja para piezas pequeñas easyPickAltura 50 mm AnchoxProfundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Caja modular Tipo 4	630305 4
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025