

Garant
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 23 piezas, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	637812 12
GTIN	4062406061340
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642129.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Mango transversal: 1 ud. 641329

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641029 tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641629

Carraca: 1 ud. n.º 640025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2x3/1 o 2 uds. 951251 2x6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Número de piezas	23
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	10-34 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm AnchoxProfundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Caja modular Tipo 4	630305 4
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Inserto de espuma de PUR para el surtido 637812	630304 637812
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295