


Garant
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	638012 12
GTIN	4062406061388
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642129.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22 y tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M18.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 18 uds. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mango transversal: 1 ud. 641329 tam. 295

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641029 tam. 75; 125; 250

1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.º 641629 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640025 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2x3/1 o 2 uds. 951251 2x6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-34 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Número de piezas	32
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-14 mm
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Caja modular Tipo 4	630305 4
Inserto de espuma de PUR para el surtido 638012	630304 638012
Caja modular Tipo 4-1	630310 4-1
Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm AnchoxProfundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10