

Garant
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 35 piezas, Tipo: SD

Datos de pedido

Número de pedido	638025 SD
GTIN	4062406061401
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M22 y 1/4 – 7/8 pulgada (medidas americanas en pulgadas) y tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M18.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras, Surface Drive: 19 uds. n.º 642325 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mango transversal: 1 ud. n.º 641329 tam. 295

Prolongaciones "Wobbel-Fix": 2 uds. n.º 641129 tam. 125; 250

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641629 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640025 tam. 1/2

Vástago de unión: 1 ud. similar a n.º 650000 tam. 5 accionamiento hexagonal de 7/16 pulgadas E 11,2, salida de velocidad cuadrada de 1/2 pulgadas

Piezas de unión: 2 uds. similares a n.º 649500

Accionamiento vaso cuadrado de 3/8 pulgadas, salida de velocidad cuadrada de 1/2 pulgadas

Accionamiento cuadrado 1/2 pulgadas, salida de velocidad cuadrada 3/8 pulgada

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.º 951251 tam. 2x3/1 o 2 uds. 951251 2x6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Grado de llenado de un cajón en G: 8x20

Altura: 61 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo anchura de llave Surfacedrive: 8-34 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-14 mm

Descripción técnica

Intervalo anchura de llave Surfacedrive	8-34 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	35
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-14 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surfacedrive
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642325 16
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642325 12
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642325 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm Ancho×Profundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Inserto de espuma de PUR para el surtido 638025	630304 638025
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642325 30
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642325 34
Caja modular Tipo 4-1	630310 4-1
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Caja modular Tipo 4	630305 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642325 22
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642325 27
	642325 32

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm

642325 10

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm

643229 12

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm

642325 24

Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm

641329 295

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm

642325 14

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm

642325 15

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 9 mm

642325 9

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm

643229 5

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm

642325 13

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm

643229 6

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm

642325 8

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm

642325 21