

**Garant****Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642129 19
GTIN	4062406061593
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Norma:****DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

Vasos de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 642132; HOLEX: n.º 642122).

**Descripción técnica**

Longitud	38 mm
Ancho de llave	19 mm
Ø lado de salida	26,5 mm

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso