

 GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 860/5



Datos de pedido

Número de pedido	930725 860/5
GTIN	4062406062354
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Completo con cajones 36×20G.

Carro de montaje en 40×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Equipamiento:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikun ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculément

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
 Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
 Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg
 Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %
 Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
 Cajones superficie útil en G: 36×20
 Altura: 885 mm
 Anchura: 1000 mm
 Profundidad: 600 mm
 Altura útil: 600 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 700 mm
 Cajón anchura útil: 900 mm

Descripción técnica

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cajón profundidad útil en G	20
Capacidad de carga máxima	450 kg
Altura útil	600 mm
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Cajón anchura útil	900 mm
Cajón anchura útil en G	36
Peso	131 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Anchura	1000 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Cantidad de cajones	5
Cajones superficie útil en G	36×20
Cajón profundidad útil	500 mm

Ø rueda	125 mm
Profundidad	600 mm
Altura	885 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	36x20G

Accesorios

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1	950400 75/1
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1	950420 100/1
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930744 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930744 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930744 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930744 200