

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
50/15mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Palanca articulada	259015 8
Tamaño de placa	15 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Desplazamiento central $L_3$	35 mm
Longitud total L	350 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 28
Código ISO Soporte	A50U PDUNR/L15
Longitud de sujeción $L_2$	48 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	63 mm
Juego de resortes	259044 2
Ø de mango $D_s$	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500