

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
50/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	A50U PDUNR/L15
Juego de resortes	259044 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	63 mm
Longitud total L	350 mm
Calzo	259031 28
Longitud de sujeción $L_2$	48 mm
Desplazamiento central $L_3$	35 mm
Palanca articulada	259015 8
Ø de mango $D_s$	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500