



Carros de montaje para cajones, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0



Datos de pedido

Número de pedido	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Para equipar con cajones 36×20G.

Carro de montaje en 40×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 930744 o el n.º 930746 (con desbloqueo individual de los cajones con una mano).

Grosor material: 1,2 mm

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 885 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 600 mm
 Altura útil: 600 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 700 mm
 Capacidad de carga máxima: 600 kg

Descripción técnica

Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Altura	885 mm
Profundidad	600 mm
Capacidad de carga máxima	450 kg
Altura útil	600 mm
Peso	65 kg
Ø rueda	125 mm
Anchura	1000 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	36x20G

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930744 50
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930744 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930746 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930746 250

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	930744 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930746 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	930746 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930744 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930746 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930744 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930746 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930744 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930744 250
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930744 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930746 150