

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/7



Datos de pedido

Número de pedido	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Clase de artículo	9GK

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 24×28G, con cajones 20×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 20×24

Altura: 1000 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 900 mm
 Altura útil para cajones: 900 mm
 Cajón anchura útil: 500 mm

Descripción técnica

Altura útil para cajones	900 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura	1000 mm
Anchura	600 mm
Peso	123 kg
Cantidad de cajones	7
Cajones superficie útil en G	20×24
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón profundidad útil en G	24
Cajón anchura útil	500 mm
Altura útil	900 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	300 mm
Número puertas	0
Profundidad	700 mm
Cajón anchura útil en G	20
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931043 75
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931043 50
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931043 300
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931043 150
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931043 100
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931043 125
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm	931035 1000