

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	35 mm
Tamaño del mango	40 mm
Longitud de la cabeza L ₁	48 mm
Palanca articulada	259015 1
Tamaño de placa	19 mm
Juego de resortes	259044 1
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	PSBNR/L 4040S19
Calzo	259031 16
Juego de espigas elásticas	259047 1
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete