

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/9**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931115 1000/9 |
| GTIN | 4062406062910 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura: 1000 mm

Anchura: 750 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 900 mm
 Altura útil para cajones: 900 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm

Descripción técnica

| | |
|---|---------|
| Altura útil | 900 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Número puertas | 0 |
| Cajón anchura útil | 650 mm |
| Altura | 1000 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Cajones superficie útil en G | 26x24 |
| Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados | no |
| Peso | 170 kg |
| Anchura | 750 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Altura útil para cajones | 900 mm |
| Cajón anchura útil en G | 26 |
| Cantidad de cajones | 9 |
| Altura frontal de cajón | 50 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 150 mm |

| | |
|--|--|
| Altura frontal de cajón | 200 mm |
| ComfortClose | no |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 26x24G |
| Tipo de producto | Armario para herramientas |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm | 931165 200 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 931165 100 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm | 931165 150 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 931165 75 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm | 931155 1000 |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm | 931163 50 |