

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1250/7****Datos de pedido**

Número de pedido	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón a partir de **75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

**Descripción técnica**

Cajón profundidad útil	600 mm
ComfortClose	no
Altura útil	1150 mm
Anchura	750 mm
Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados	no
Número puertas	0
Cajones superficie útil en G	26×24
Peso	166 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil en G	26
Cajón profundidad útil en G	24
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Altura frontal de cajón	300 mm
Cantidad de cajones	7
Cajón anchura útil	650 mm
Profundidad	700 mm
Altura útil para cajones	1150 mm
Altura	1250 mm
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %

Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

## Accesorios

Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931165 200
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931165 100
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931165 300
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931165 150
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931165 75
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931165 250
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1250 mm	931155 1250