

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas para cajones, 26×24G, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931155 800
GTIN	4062406063108
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de armario de herramientas en 30×28G, adecuada para cajones 26×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 931163, 931165, 931166, 931168.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa del armario para herramientas, debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil del armario.

Descripción técnica

Altura útil	700 mm
Anchura	750 mm
Peso	38 kg
Número puertas	0

Altura	800 mm
Altura útil para cajones	700 mm
Profundidad	700 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	28
Anchura en G	30
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Número de estantes extraíbles	0
Cantidad de cajones	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	26x24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas