

bimos

Taburete giratorio, cuero artificial, con tacos antideslizantes**Datos de pedido**

Número de pedido	965405
GTIN	4016849535074
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de cuero artificial acolchado, lavable, en color negro, con protección del canto por todo alrededor.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Ø de asiento 400 mm.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 430 - 600 mm

Ø del asiento: 400 mm

Ø pie en cruz: 640 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Ø pie en cruz	640 mm
Material pie en cruz	Plástico

Norma	DIN 68877
Ø del asiento	400 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Color material asiento	negro
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	430 - 600 mm
Tipo de producto	Taburete

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------