

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 40/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	40 mm
Juego de resortes	259044 1
Anchura de función L ₄	50 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Longitud total L	250 mm
Calzo	259031 16
Longitud de la cabeza L ₁	45 mm
Código ISO Soporte	PSKNR/L 4040S19
Tamaño de placa	19 mm
Palanca articulada	259015 1
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Juego de espigas elásticas	259047 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete