

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de resortes	259044 1
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Juego de espigas elásticas	259047 1
Calzo	259031 16
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	45 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	50 mm
Tamaño del mango	40 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	PSKNR/L 4040S19
Palanca articulada	259015 1
Tamaño de placa	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete