

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	45 mm
Calzo	259031 16
Longitud total L	250 mm
Juego de resortes	259044 1
Tamaño de placa	19 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Anchura de función L ₄	50 mm
Juego de espigas elásticas	259047 1
Palanca articulada	259015 1
Tamaño del mango	40 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 4040S19
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete