

bimos

Taburete giratorio, cuero artificial, con ruedas**Datos de pedido**

Número de pedido	965406
GTIN	4016849534763
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de cuero artificial acolchado, lavable, en color negro, con protección del canto por todo alrededor.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Ø de asiento 400 mm.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 430 - 600 mm

Ø del asiento: 400 mm

Ø pie en cruz: 640 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Material superficie de asiento	Cuero artificial
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos

Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Color material asiento	negro
Norma	DIN 68877
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Ø pie en cruz	640 mm
Material pie en cruz	Plástico
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Ø del asiento	400 mm
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	430 - 600 mm
Tipo de producto	Taburete

Accesorios

Ruedas (1 juego = 5 piezas)	963187
-----------------------------	--------