

Garant
Soporte de torneado de apriete eco, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Calzo	259031 20
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	10,3 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	28 mm
Serie	QuickTurn
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Palanca articulada	259015 2
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Código ISO Soporte	PSDNN 2020K12
Tamaño de placa	12 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete