

**Soporte de torneado de apriete eco, neutro, Tamaño de vástago / placa:
16/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 2
Juego de resortes	259044 2
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	8,3 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	31 mm
Código ISO Soporte	PSDNN 1616H12
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 20
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete