

Garant
Soporte de torneado de apriete eco, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	12,8 mm
Serie	QuickTurn
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	PSDNN 2525M12
Palanca articulada	259015 2
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Calzo	259031 20
Tamaño del mango	25 mm
Juego de resortes	259044 2
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	29 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete