

Garant GRIDLINE

## Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/7



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 931305 1000/7 |
| GTIN              | 4062406063528 |
| Clase de artículo | 9GK           |

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

#### Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

#### Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

#### Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 36×24

Altura: 1000 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 700 mm  
 Altura útil: 900 mm  
 Altura útil para cajones: 900 mm  
 Cajón anchura útil: 900 mm

## Descripción técnica

|  |         |
|--|---------|
| Altura útil  | 900 mm  |
| Cajón anchura útil   | 900 mm  |
| Peso   | 181 kg  |
| Cajones superficie útil en G                                   | 36×24   |
| Profundidad  | 700 mm  |
| Cajón anchura útil en G  | 36      |
| Altura útil para cajones                                       | 900 mm  |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable                 | sí      |
| Cantidad de cajones  | 7       |
| Cajón profundidad útil en G                                    | 24      |
| Cajón profundidad útil   | 600 mm  |
| Número puertas   | 0       |
| Altura   | 1000 mm |
| Altura frontal de cajón  | 50 mm   |
| Altura frontal de cajón  | 75 mm   |
| Altura frontal de cajón  | 100 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 125 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 150 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 150 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 250 mm  |
| Anchura  | 1000 mm |
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no      |
| Número de estantes extraíbles                                  | 0       |
| Grosor material  | 1,2 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg  |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)  | 100 %  |
| Extensión de cajones                       | Bloqueo de extensión   |
| Regulación de la altura en el intervalo    | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico            | bombillo modular   |
| Selección del color                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto            | 36x24G   |
| Tipo de producto                           | Armario para herramientas                                      |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm                     | 931353 50   |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm                    | 931353 100  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm                    | 931353 300  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm                    | 931353 200  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm                    | 931353 125  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm                    | 931353 250  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm                     | 931353 75   |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21                      | 914227 HU21 |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm                    | 931353 150  |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm | 931335 1000 |