

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/8



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931315 1000/8 |
| GTIN | 4062406063610 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón a partir de **75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 36×24

Altura: 1000 mm
 Anchura: 1000 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 900 mm
 Altura útil para cajones: 900 mm
 Cajón anchura útil: 900 mm

Descripción técnica

| | |
|--|---------|
| Cajón anchura útil | 900 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Anchura | 1000 mm |
| Número puertas | 0 |
| Peso | 195 kg |
| Altura | 1000 mm |
| Altura frontal de cajón | 50 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 125 mm |
| Altura frontal de cajón | 125 mm |
| Altura frontal de cajón | 250 mm |
| Cantidad de cajones | 8 |
| Altura útil para cajones | 900 mm |
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Cajón anchura útil en G | 36 |
| Cajones superficie útil en G | 36×24 |
| Altura útil | 900 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Número de estantes extraíbles | 0 |

| | |
|--|--|
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 36x24G |
| Tipo de producto | Armario para herramientas |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm | 931355 150 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm | 931355 125 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm | 931355 200 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 931355 75 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm | 931355 300 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 931355 100 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 250 mm | 931355 250 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm | 931335 1000 |