

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas para cajones, 36×24G, Altura: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931335 1500
GTIN	4062406063733
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas en 40×28G, adecuado para cajones 36×24G. Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 931353, 931354, 931355, 931356.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	1500 mm
Altura útil	1400 mm
Peso	65 kg

Anchura	1000 mm
Número puertas	0
Profundidad	700 mm
Altura útil para cajones	1400 mm
Profundidad en G	28
Anchura en G	40
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Número de estantes extraíbles	0
Cantidad de cajones	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	36x24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------