

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas para cajones, 36×24G, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931335 1000 |
| GTIN | 4062406063719 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas en 40×28G, adecuado para cajones 36×24G. Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 931353, 931354, 931355, 931356.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

| | |
|--|---------|
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Peso | 50 kg |
| Anchura | 1000 mm |
| Profundidad | 700 mm |

| | |
|---|---|
| Altura | 1000 mm |
| Altura útil | 900 mm |
| Número puertas | 0 |
| Altura útil para cajones | 900 mm |
| Anchura en G | 40 |
| Profundidad en G | 28 |
| Ejecución | para equipamiento personalizado |
| Capacidad de carga máxima | 4000 kg |
| Cantidad de cajones | 0 |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil x profundidad útil en G | 36x24G |
| Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
|---|-------------|