

Garant**Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
125/7mm**

Datos de pedido

Número de pedido	214200 125/7
GTIN	4045197702357
Clase de artículo	210

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Longitud total L_{tot}	63 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Ø de corte D_c	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x}$	138 mm
Número de filos Z	7
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7