

Garant GRIDLINE

**Cajón, 75 kg, 26×20G, Altura frontal de cajón: 150mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	930633 150
GTIN	4062406064006
Clase de artículo	9GK

## Descripción

### Ejecución:

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 75 kg.

### Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 30×24G n.º 930625.

### Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

### Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

## Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cajones superficie útil en G	26×20
Altura frontal	150 mm
Peso	15 kg
Altura útil	125 mm
Profundidad útil en G	20

Anchura útil en G	26
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	650 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	26x20G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 26	951030 26
Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10
Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 26	951032 26