

bimos

Taburete giratorio, tejido acolchado con ruedas**Datos de pedido**

Número de pedido	965411
GTIN	4016849571799
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de tejido acolchado blando en color negro, con protección del canto por todo alrededor.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Norma:

DIN 68877

Atención:

Ø de asiento 400 mm.

Descripción técnica

Material superficie de asiento	tricot.
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas

Ø del asiento	400 mm
Material pie en cruz	Plástico
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Color material asiento	negro
Ø pie en cruz	640 mm
Norma	DIN 68877
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	430 - 600 mm
Tipo de producto	Taburete

Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------