

bimos

**Taburete giratorio, madera, con tacos antideslizantes****Datos de pedido**

Número de pedido	965390
GTIN	4016849295527
Clase de artículo	96B

**Descripción****Ejecución:**

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento Multiplex de haya, lacada en tono natural.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Ø de asiento 400 mm.

**Norma:****DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 430 - 600 mm

Ø del asiento: 400 mm

**Descripción técnica**

Ø pie en cruz	640 mm
Peso	6,5 kg
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Material pie en cruz	Plástico

Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Ø del asiento	400 mm
Material superficie de asiento	Multiplex de haya
Norma	DIN 68877
Modelo pie en cruz	Deslizante
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	430 - 600 mm
Tipo de producto	Taburete

---

## Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	963188
--	--------