Garant GRIDUNG

# Cajón, 200 kg, 36×20G, Altura frontal de cajón: 150mm



### Datos de pedido

Número de pedido	930745 150
GTIN	4062406064228
Clase de artículo	9GK

# Descripción

#### Ejecución:

**Cajón de extensión total 100** % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 200 kg.

#### Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 40×24G n.º 930735.

#### **Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

#### Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.** 

## **Descripción técnica**

Altura frontal	150 mm
Cajones superficie útil en G	36×20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Altura útil	125 mm
Peso	18 kg
Anchura útil en G	36
Profundidad útil en G	20



Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Anchura útil	900 mm
Profundidad útil	500 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×20G
Tipo de producto	Cajón

# **Accesorios**

Juego de tiras de rotulación 10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951030 36
Cubierta de PVC para juego de tiradores 10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951032 36
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10