

Garant GRIDLINE

Cajón, 75 kg, 20×24G, Altura frontal de cajón: 250mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931043 250 |
| GTIN | 4062406064327 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 75 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 24×28G n.º 931035.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Peso | 17 kg |
| Cajones superficie útil en G | 20×24 |
| Altura frontal | 250 mm |

| | |
|---|--|
| Altura útil | 225 mm |
| Anchura útil en G | 20 |
| Profundidad útil en G | 24 |
| Intervalo de empleo | Armario para herramientas |
| Anchura útil | 500 mm |
| Profundidad útil | 600 mm |
| con cajones desbloqueo individual | no |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×24G |
| Tipo de producto | Cajón |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10 | 951025 10 |
| Juego de tiras de rotulación 10 piezas Anchura útil de cajón en G 20 | 951030 20 |
| Cubierta de PVC para juego de tiradores 10 piezas Anchura útil de cajón en G 20 | 951032 20 |