

**HOLEX®**
**Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 12 piezas, Tipo: 6**

**Datos de pedido**

Número de pedido	630067 6
GTIN	4062406064518
Clase de artículo	62A

**Descripción**
**Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.  
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

**Aplicación:**

Para tornillos / tuercas gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.º 631020 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prolongaciones: 1 ud. n.º 632420 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520

Carraca: 1 ud. n.º 632300

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Material: Acero al cromo-vanadio

Longitud: 184 mm

Anchura: 82 mm

Altura: 32 mm

Cuadrado de accionamiento: 1 / 4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13 mm

**Descripción técnica**

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	184 mm
Anchura	82 mm
Altura	32 mm
Superficie	mate cromado

## Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo	633520
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor	632300