

HOLEX®
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 17 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	630167 6
GTIN	4062406064532
Clase de artículo	62A

Descripción
Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; **vasos** según DIN 3124.

Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029

Mango encajable: 1 ud. similar a n.º 632829

Prolongaciones: 1 ud. n.º 632420 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520

Carraca: 1 ud. n.º 632300

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Longitud: 234 mm

Anchura: 104 mm

Altura: 41 mm

Cuadrado de accionamiento: 1 / 4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13 mm

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	234 mm
Anchura	104 mm
Altura	41 mm

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor	632300
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo	633520
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150