

Garant GRIDLINE**Cajón, 200 kg, 20×24G, Altura frontal de cajón: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	931045 250
GTIN	4062406064761
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 200 kg.

**Idóneo para:**

Carcasa de armario de herramientas 24×28G n.º 931035.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Altura frontal	250 mm
Peso	17 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg

Cajones superficie útil en G	20x24
Altura útil	225 mm
Anchura útil en G	20
Profundidad útil en G	24
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Profundidad útil	600 mm
Anchura útil	500 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	20x24G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10
Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 20	951030 20
Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 20	951032 20