

Garant GRIDLINE

Cajón, 200 kg, 20×24G, Altura frontal de cajón: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931045 75
GTIN	4062406064716
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 24×28G n.º 931035.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura frontal	75 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	20×24
Altura útil	50 mm
Peso	12 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg

Anchura útil en G	20
Profundidad útil en G	24
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Profundidad útil	600 mm
Anchura útil	500 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×24G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 20	951030 20
Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10
Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 20	951032 20