

bimos

Taburete giratorio, tejido acolchado con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies



Datos de pedido

Número de pedido	965412
GTIN	4016849572338
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de tejido acolchado blando en color negro, con protección del canto por todo alrededor.

Ø del pie en cruz 680 mm. Anillo de apoyo para los pies regulable en altura.

Ø de asiento 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 570 - 850 mm

Ø del asiento: 400 mm

Ø pie en cruz: 680 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Ø pie en cruz	680 mm
---------------	--------

Color material asiento	negro
Ø del asiento	400 mm
Norma	DIN 68877
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Material pie en cruz	Plástico
Material superficie de asiento	tricot.
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	570 - 850 mm
Tipo de producto	Taburete

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------